

Garant
CC.T 09T304, Type: HB7035-1


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260058 HB7035-1
GTIN	4045197873729
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T304 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	HB7035-1
Spånbryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning