

## Rørgvind Nogo-tolerancing, Gevind: G1.1/2tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486250 G1.1/2
GTIN	2050001036360
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Læremål i henhold til DIN EN ISO 228-2. Gevindtoleranceringe, toleranceklasse A.  
Nogo-lærer markeret med rødt.

#### Norm:

**DIN EN ISO 228**

#### Bemærk:

Gevindlærer til gevind med andre diametre kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	47,8 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Toleranceklasse	A
Gevind	G1.1/2
Kalibrering	L12
Lærertype	Nogo-lærer

Tolerancefelt	A
Norm	DIN 228
Gevindtype	G
Produkttype	Gevind-nogo-tolerancing

### Services

DAkS-kalibreringGevindtolerancing maks. Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGevindtolerancing maks. Ø 60 mm	028600 60