

Garant**CC.T 120404, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260064 HB7035-1
GTIN	4045197873767
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120404 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånbryder	SS
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning