

**Garant****CC.T 120404, Type: HB7035-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260158 HB7035-1
GTIN	4045197873774
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

CC.T 120404 HB7035-1 Type: HB7035-1  
Spånryder: SM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånryder	SM

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning