

Garant**CCMT 120408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 120408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånbryder	SS
Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning