

Garant**CC.T 120408, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260160 HB7035-1
GTIN	4045197873798
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120408 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7035-1
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SM

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning