

## Fingevind Nogo-tolerancing 6g, M×stigning: 55X2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486210 55X2
GTIN	2050001669872
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

**Anvendelse:**

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Bemærk:**

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	2 mm
Gevind	M55
Toleranceklasse	6g
Kalibrering	L12

Læretype	Nogo-lærer
Tolerancefelt	g
Gevindtype	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-nogo-tolerancering

### Services

DAkkS-kalibreringGevindtolerancering maks. Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGevindtolerancering maks. Ø 60 mm	028600 60