

Garant**CNMG 120404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Type	HB7035-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånryder	SS

Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning