

Garant**CNMG 120404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Type	HB7035-1
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Spånryder	SM
Primær anvendelse	P

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning