

Garant**CNMG 120408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Type	HB7035-1
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning