

Garant**CNMG 120408, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250158 HB7035-1
GTIN	4045197873873
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Spånbrøder	SM
Type	HB7035-1
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408

Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning