

Garant**CNMG 120412, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250324 HB7035-1
GTIN	4045197873903
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120412 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SG
Skæredybde a_p : 1,5 - 8 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	1,5 - 8 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o

Type	HB7035-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning