

3M Scotch-Brite™

**Slibelærred, håndpuder rulle med 60 stk. Multiflex, 100×200 mm,
Fiberstruktur: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

556150 1000

GTIN

3134375314954

Artikelklasse

53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.
Håndpuder af fleksibelt og aggressivt slibefiber.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter. **Fin/meget fin:** Til rengøring af sart overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

Leveringsomfang:

Rulle med 60 stk. perforerede håndpuder til afrivning.

Teknisk beskrivelse

Fiberstruktur	1000
Kornstørrelsessammenligning	600 - 1000
Finhedsgrad	meget fin
Farve	grå
3M-navn	MX
Udførelse	S Ultra Fine
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Bredde	100 mm
Længde	200 mm
Produktnavnsegenskab	100×200 mm
Produkttype	Slibefiberpude

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		

våd, maksimal	betinget egnet
tør	egnet

Tilbehør

Dorn	556030
Slibeblok	556020