

Garant**CNMG 160608, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250168 HB7035-1
GTIN	4045197873934
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160608 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	SM
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P

Type	HB7035-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning