

Garant**CNMM 120412, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250453 HB7035-1
GTIN	4045197874047
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 120412 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånryder: SR
Skæredybde a_p : 2 - 10 mm
Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7035-1
Spånryder	SR
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Skæredybde a_p	2 - 10 mm
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	1,2 mm

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning