

Garant**CNMM 160616, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250460 HB7035-1
GTIN	4045197874061
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 160616 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SR
Skæredybde a_p : 2 - 10 mm
Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SR
Skæredybde a_p	2 - 10 mm

Hjørneradius	1,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning