

**Garant****CNMM 190624, Type: HB7035-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250466 HB7035-1
GTIN	4045197874085
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

CNMM 190624 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SR

Skæredybde  $a_p$ : 2 - 10 mmTilspænding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 260 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	2 - 10 mm
Spånbryder	SR
Type	HB7035-1
Tilspænding $f$	0,4 - 1,2 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt

Hjørneradius	2,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 190624
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning