

**Garant****DC.T 070202, Type: HB7035-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260351 HB7035-1
GTIN	4045197874092
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DCMT 070202 HB7035-1 Type: HB7035-1  
Spånbryder: SS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o

Type	HB7035-1
Spånbryder	SS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning