

**Garant****DC.T 070204, Type: HB7035-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260353 HB7035-1
GTIN	4045197874115
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 070204 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Type	HB7035-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning