

Garant**DC.T 070204, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 070204 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7035-1
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning