

Garant**DC.T 11T302, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260458 HB7035-1
GTIN	4045197874146
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T302 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	SM
Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning