

Garant**DC.T 11T304, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260462 HB7035-1
GTIN	4045197874160
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T304 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm

Type	HB7035-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning