

**Garant****DC.T 11T308, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260361 HB7035-1
GTIN	4045197874177
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DC.T 11T308 HB7035-1 Type: HB7035-1  
Spånbryder: SS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spånbryder	SS
Type	HB7035-1

Skærebetingelse	meget afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning