

Garant**DNMG 150604, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250760 HB7035-1
GTIN	4045197874245
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150604 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt

Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning