

Garant**DNMG 150608, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250862 HB7035-1
GTIN	4045197874276
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Type	HB7035-1
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm

Spånbryder	SG
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning