

**Garant**
**KNUX 160405R, Type: HB7035-1**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251030 HB7035-1
GTIN	4045197874306
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

KNUX 160405R HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Spånbryder: 2,2 mm

 Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/o

 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Type	HB7035-1
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,5 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	2,2 mm
Spånbryder	SM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405R
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning