

Garant
KNUX 160405L, Type: HB7035-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251032 HB7035-1
GTIN	4045197874313
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

KNUX 160405L HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Spånbryder: 2,2 mm

 Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

 Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o

 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7035-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,5 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SM
Spånbryder	2,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning