

Garant**RC.X 1204, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260650 HB7035-1
GTIN	4045197874399
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.X 1204 HB7035-1 Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Spånbryder	SM
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning