


Garant**SC.T 09T304, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260762 HB7035-1
GTIN	4045197874412
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 09T304 HB7035-1 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7035-1
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	SM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning