

**Garant****SCMT 09T308, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260763 HB7035-1
GTIN	4045197874436
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SCMT 09T308 HB7035-1 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	HB7035-1
Spånbryder	SM

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T308
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning