

Garant**SC.T 120404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260765 HB7035-1
GTIN	4045197874443
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 120404 HB7035-1 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7035-1

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Spånbryder	SM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning