

**Garant****SC.T 120408, Type: HB7035-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260766 HB7035-1
GTIN	4045197874450
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

SC.T 120408 HB7035-1 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7035-1

Spån Bryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

## Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Spån bryder	SM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning