


**Garant****SNMG 120404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120404 HB7035-1 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7035-1

Spån Bryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Spån Bryder	SS
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min

Type	HB7035-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning