

**Garant****SNMG 120412, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde $a_p$	1,5 - 9 mm
Type	HB7035-1
Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Spånbrøder	SG
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMG 120412

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning