

Garant**SNMG 150616, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251332 HB7035-1
GTIN	4045197874566
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 150616 HB7035-1 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7035-1
Spånryder: SG
Skæredybde a_p : 1,5 - 9 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7035-1
Spånryder	SG
Hjørneradius	1,6 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning