

Garant**SNMG 190616, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251238 HB7035-1
GTIN	4045197874580
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190616 HB7035-1 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7035-1
Spånryder: SM
Skæredybde a_p : 0,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Primær anvendelse	P
Spånryder	SM
Type	HB7035-1
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o

Skæredybde a_p	0,5 - 6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning