

**Garant****SNMG 190616, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251336 HB7035-1
GTIN	4045197874597
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 190616 HB7035-1 Hjørneradius: 1,6 mm  
Type: HB7035-1  
Spånryder: SG  
Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 260 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7035-1
Skæredybde $a_p$	1,5 - 9 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Spånryder	SG
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	1,6 mm

Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning