


Garant**SNMM 120412, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	2 - 12 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-1
Spånryder	SR
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMM 120412

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning