

Garant**SNMM 150616, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMM 150616 HB7035-1 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7035-1
Spånryder: SR
Skæredybde a_p : 2 - 12 mm
Tilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	2 - 12 mm
Type	HB7035-1
Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P

Spånbryder	SR
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 150616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning