

Garant**TCMT 16T308, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260988 HB7035-1
GTIN	4045197874726
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 16T308 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	HB7035-1

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning