

Garant**TNMG 160408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TNMG 160408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-1
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	SS
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning