

Garant**VB.T 110304, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261224 HB7035-1
GTIN	4045197874795
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VB.T 110304 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SM
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7035-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning