

**Garant****VB.T 160404, Type: HB7035-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261232 HB7035-1
GTIN	4045197874825
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VB.T 160404 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

### Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Type	HB7035-1
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning