

Garant**VB.T 160408, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261234 HB7035-1
GTIN	4045197874849
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VB.T 160408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånryder	SM
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Type	HB7035-1
Hjørneradius	0,8 mm

Skærebetingelse	meget afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning