

Garant**VC.T 110304, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261454 HB7035-1
GTIN	4045197874870
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110304 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	HB7035-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	SM

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning