

**Garant****VC.T 160404, Type: HB7035-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261372 HB7035-1
GTIN	4045197874894
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VC.T 160404 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

## Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SS
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Type	HB7035-1
Hjørneradius	0,4 mm

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning