

**Garant****VC.T 160408, Type: HB7035-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261374 HB7035-1
GTIN	4045197874917
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VC.T 160408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SS
Type	HB7035-1

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning