

Garant**VC.T 160408, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 261459 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874924 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

VC.T 160408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Primær anvendelse | P |
| Type | HB7035-1 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 100 - 320 m/min |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Skærebetingelse | meget afbrudt |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Hjørneradius | 0,8 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Spånbryder | SM |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VCMT 160408 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |