

**Garant****VNMG 160408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VN.G 160408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,5 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Type	HB7035-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Primær anvendelse	P

Spånbryder	SM
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning