

Garant**WNMG 060404, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252062 HB7035-1
GTIN	4045197874986
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Type	HB7035-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbrøder	SM
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning